


Manometer

MA-50-10-1/4-EN-CT

Številka dela: 165867

FESTO

s prikazovalno enoto v bar in psi.
Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2010.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Območje prikaza [bar] | 0 ... 10 bar |
| Ustreza standardu | EN 837-1 |
| Imenska velikost manometra | 50 |
| Konstruktivna zgradba | Cevni manometer |
| Način pritrditve | Vgradnja voda |
| Delovni medij | Nevtralne tekočine nevtralni plini Brez kisika Brez acetilena |
| Obratovalni tlak | 0 ... 10 bar |
| Faktor izmenične obremenitve | 0,66 |
| Razred natančnosti mer | 2,5 |
| Vrsta zaščite | IP43 |
| Temperatura medija | -20 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -20 ... 60 °C |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS |
| Lega priključka | Zadnja stran centrična |
| Pnevmatični priključek | G1/4 |
| Materiali v stiku z medijem | Med (medenina) |
| Informacije o materialu navojnega zatiča | nikljan Med (medenina) |
| Informacije o materialu ohišja | ABS |
| Informacije o materialu kontrolnega okenca | PS |
| Barva ohišja | črna |
| Masa izdelka | 70 g |