

Manometer

MA-50-16-1/4-EN-CT

Številka dela: 165868

FESTO

s prikazovalno enoto v bar in psi.
Tip ki se opušča. Dobavljen do 2010.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza [bar]	0 ... 16 bar
Ustreza standardu	EN 837-1
Imenska velikost manometra	50
Konstruktivna zgradba	Cevni manometer
Način pritrditve	Vgradnja voda
Delovni medij	Nevtralne tekočine nevtralni plini Brez kisika Brez acetilena
Obratovalni tlak	0 ... 16 bar
Faktor izmenične obremenitve	0,66
Razred natančnosti mer	2,5
Vrsta zaščite	IP43
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Lega priključka	Zadnja stran centrična
Pnevmatični priključek	G1/4
Materiali v stiku z medijem	Med (medenina)
Informacije o materialu navojnega zatiča	nikljan Med (medenina)
Informacije o materialu ohišja	ABS
Informacije o materialu kontrolnega okenca	PS
Barva ohišja	črna
Masa izdelka	70 g