


# Kroglična pipa

## VZBA-3/4"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T

Številka dela: 1692226

FESTO

3/2-potni, razporeditev lukenj v prirobnici F0405, navoj EN 10226-1.



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska zgradba	3-potna kroglična pipa T izvrtina
Način vklopa	mehanski
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	Rp3/4
Prikazovalnik položaja vklopa	Smer zareze = smer pretoka
Razpored lukenj na prirobnici	F04 F05
Notranji premer	16 mm
Imenski premer DN	20
Ventil	3/2
Pomožni ročni vklop	brez
Smer pretoka	povraten
Obratovalni tlak procesnega ventila	63
Vklopni moment	18 Nm
Zasnovan na osnovi standarda	EN 10226-1 ISO 5211
Medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertni plini Voda (ne vodna para) nevtralne tekočine drugi mediji na zahtevo
Temperatura medija	-10 ... 200 °C
Pretok Kv, T izvrtina, kotna	4,8 m <sup>3</sup> /h
Pretok Kv, tip T, raven	8,3 m <sup>3</sup> /h
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala ohišja	1.4408
Material, tesnilo	PTFE PTFE, ojačan
Material, krogla	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala krogle	1.4408
Material, gred	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala gredi	1.4401
Masa izdelka	1.000 g
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev