

Vodilo za težka bremena

HD-12- -

Številka dela: 170024


FESTO

Z možnostjo konfiguriranja.

Za konfiguriranje najprej dodajte izdelek v košarico.

Pri tem izdelku lahko glede na konfiguracijo tehnični podatki s podatkovnega lista in ustreznega pribora odstopajo.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2009.



Primer predstavitve

Podatkovni list

~ConfIndependentDatasheet

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Giba	10 ... 1.550 mm
Položaj vgradnje	poljubna
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilna os brez pogona
Maks. hitrost	3 m/s
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. sila Fy	1.120 N
Maks. sila Fz	1.120 N
Maks. moment Mx	33,6 Nm
Maks. moment My	50,4 Nm
Maks. moment Mz	49 Nm
Premikajoče se mase	330 g
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	330 g
Dodatek mase na 10 mm giba	46 g
Osnovna masa za 0 mm giba	1.370 g
Informacije o materialu elementa vodenja	Jeklo
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran