

# Vodilo za težka bremena

HD-25- -

Številka dela: 170026


FESTO

Z možnostjo konfiguriranja.

Za konfiguriranje najprej dodajte izdelek v košarico.

Pri tem izdelku lahko glede na konfiguracijo tehnični podatki s podatkovnega lista in ustreznega pribora odstopajo.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2009.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

~ConfIndependentDatasheet

| Značilnost                               | Vrednost                                   |
|--|--|
| Velikost                                 | 25   |
| Giba                                     | 10 ... 2.160 mm                            |
| Položaj vgradnje                         | poljubno                                   |
| Vodilo                                   | Kroglična vodila                           |
| Konstruktivna zgradba                    | Vodilna os brez pogona                     |
| Maks. hitrost                            | 3 m/s                                      |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK     | 0  |
| Temperatura okolice                      | -10 ... 60 °C                              |
| Maks. sila Fy                            | 5.400 N                                    |
| Maks. sila Fz                            | 5.600 N                                    |
| Maks. moment Mx                          | 260 Nm                                     |
| Maks. moment My                          | 415 Nm                                     |
| Maks. moment Mz                          | 400 Nm                                     |
| Premikajoče se mase                      | 1.780 g                                    |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba        | 1.780 g                                    |
| Dodatek mase na 10 mm giba               | 116 g                                      |
| Osnovna masa za 0 mm giba                | 3.600 g                                    |
| Informacije o materialu elementa vodenja | Jeklo                                      |
| Informacije o materialu ohišja           | Aluminijeva litina za kovanje<br>eloksiran |