


Napajanje SPC200-PWR-AIF

Številka dela: 170175

FESTO

Z napajanjem in priključkom za osni vmesnik.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Maks. poraba toka, obremenitev | 5 A |
| Maks. poraba toka, logika | 4 A |
| Imenska delovna napetost DC | 24 V |
| Premostitev izpada omrežja za logično napetost | 10 ms |
| Preostala valovitost | 2 % |
| Tipična poraba toka, vtični modul | 100 mA |
| Dopustna nihanja napajanja | -5 % / +25 % |
| Masa izdelka | 82 g |
| Električni priključek, obratovalna napetost | Spončna letev 3-polni |
| Električni priključek AIF OUT | 5-polni |
| Značilnost zmogljivosti osne povezave | 2 pnevmatični osi maks. 16 digitalnih funkcijskih vhodov maks. 16 digitalnih funkcijskih izhodov |
| Vgradni prostor | 1 |