


# Modul želene vrednosti

## SPC200-2AI-U

Številka dela: 170177

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. napaka ojačanja	0,2 %
Absolutna natančnost referenčne napetosti	0,4 %
Število analognih vhodov	2
Ločljivost	12 Bit
Vhodni filter	Nizek pas, 16 Hz
Območje vhodne napetosti	0 ... 10 V
Maks. tokovna obremenitev reverenčnega napetostnega vira	8 mA
Maks. offset napaka	1,5 mV
Min. vstopna upornost	200 kOhm
Referenčna napetost	10 V
Tipična poraba toka, vtični modul	10 mA
Masa izdelka	55 g
Absolutna natančnost pretvornika	< 0,3 % FS
Nelinearnost	3 LSB
Električni priključek, vhodi	Spončna letev 9-polni
Vgradni prostor	od 3 navzgor