

Razdelilni modul FRM-D-MIDI


Številka dela: 170685

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Razdelilnik s 4 priključki, nosilec za dodatne module, brez navojnih priključnih plošč z navojnim zatičem FRB.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Razvejni modul
Obratovalni tlak	0 ... 16 bar
Normalni imenski pretok v smeri glavnega pretoka 1->2	8.200 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertni plini
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	382 g
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij