


Okrogli valj DSAG-32- -P-A-S2

Številka dela: 172224
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Zapirni pokrov z navojnim zatičem, s skoznjo batnico.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2024. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Primer predstavitve

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Gib | 1 ... 500 mm |
| Premer bata | 32 mm |
| Navoj batnice | M10x1,25 |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Konec batnice | Zunanji navoj |
| Obratovalni tlak | 1 ... 10 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib | 415 N |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej | 483 N |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba | 222 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 8,9 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 312 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 15,4 g |
| Pnevmatični priključek | M26x1,5 |
| Material, pokrov | Aluminijeva litina za kovanje |
| Material, tesnilo | NBR TPE-U(PU) |
| Material, ohišje | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, batnica | visokolegirano jeklo, nerjavno |