

# Regulator tlaka LR-3/4-D-MIDI-NPT


Številka dela: 173664

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

z manometrom, delovni tlak do 12 bar.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost   |
|---|--|
| Velikost                                  | Midi   |
| Serija                                    | D  |
| Položaj vgradnje                          | poljuben   |
| Regulator                                 | Izstopni tlak konstanten   |
| Obratovalni tlak                          | 16 bar   |
| Maks. tlačna histereza                    | 0,2 bar  |
| Normalni imenski pretok                   | 3.500 l/min  |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni plini                           |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)                 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2 - zmerna korozijska obremenitev  |
| LABS (PWIS) skladnost                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu          | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni plini                           |
| Temperatura medija                        | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okolice                       | -10 ... 60 °C  |
| Masa izdelka                              | 720 g  |
| Način pritrditve                          | Vgradnja na stikalno ploščo<br>Vgradnja voda<br>z montažnim kotnikom<br>po izbiri: |
| Pnevmatični priključek 1                  | 3/4 NPT  |
| Pnevmatični priključek 2                  | 3/4 NPT  |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS   |
| Material, tesnilo                         | NBR  |
| Material, ohišje                          | cinkova tlačna litina  |