

Regulator tlaka

LR-3/4-D-O-MAXI-NPT



Številka dela: 173669

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

z navojno priključno ploščo, brez manometra.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Maxi
Serija	D
Položaj vgradnje	poljuben
Regulator	Izstopni tlak konstanten
Obratovalni tlak	16 bar
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Normalni imenski pretok	11.000 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	700 g
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo Vgradnja voda po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	3/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	3/4 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	cinkova tlačna litina