

Filter

LF-1/8-D-MINI-A-NPT

Številka dela: 173677

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

z zaščitnim košem.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---|
| Velikost | Mini |
| Serija | D |
| Položaj vgradnje | pravokoten |
| Stopnja filtriranja | 40 µm |
| Izpust kondenzata | popolnoma avtomatično |
| Maks. količina kondenzata | 22 cm ³ |
| Zaščita lončka | Kovinski zaščitni koš |
| Obratovalni tlak | 2 ... 12 bar |
| Normalni imenski pretok | 1.000 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plini |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plini |
| Temperatura medija | 5 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | 5 ... 60 °C |
| Način pritrditve | Vgradnja voda z montažnim kotnikom po izbiri: |
| Pnevmatični priključek 1 | 1/8 NPT |
| Pnevmatični priključek 2 | 1/8 NPT |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, filter | PE |
| Material, ohišje | činkova tlačna litina |
| Material, lonček | PC |