

# Filter

## LF-1/2-D-MIDI-A-NPT



Številka dela: 173693

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

z zaščitnim košem.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



### Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost  |
|--------------------------------------|---|
| Velikost                             | Midi  |
| Serija                               | D   |
| Položaj vgradnje                     | pravokoten  |
| Stopnja filtriranja                  | 40 µm   |
| Izpust kondenzata                    | popolnoma avtomatično                                     |
| Maks. količina kondenzata            | 43 cm <sup>3</sup>  |
| Zaščita lončka                       | Kovinski zaščitni koš                                     |
| Obratovalni tlak                     | 2 ... 12 bar  |
| Normalni imenski pretok              | 3.000 l/min   |
| Delovni medij                        | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertni plini |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev                         |
| LABS (PWIS) skladnost                | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura skladiščenja             | -10 ... 60 °C   |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni plini  |
| Temperatura medija                   | 5 ... 60 °C   |
| Temperatura okolice                  | 5 ... 60 °C   |
| Način pritrditve                     | Vgradnja voda<br>z montažnim kotnikom<br>po izbiri:       |
| Pnevmatični priključek 1             | 1/2 NPT   |
| Pnevmatični priključek 2             | 1/2 NPT   |
| Opomba o materialu                   | Ustreza RoHS  |
| Material, filter                     | PE  |
| Material, ohišje                     | činkova tlačna litina                                     |
| Material, lonček                     | PC  |