

Filter

LF-1-D-5M-MAXI-NPT

Številka dela: 173706

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

5 µm filtrski vložek, z zaščitnim košem in ročnim izpustom kondenzata.
Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Velikost | Maxi |
| Serija | D |
| Položaj vgradnje | pravokoten |
| Stopnja filtriranja | 5 µm |
| Izpust kondenzata | ročna tipka |
| Maks. količina kondenzata | 80 cm ³ |
| Zaščita lončka | Kovinski zaščitni koš |
| Obratovalni tlak | 0 ... 16 bar |
| Normalni imenski pretok | 3.800 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Inertni plini |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Način pritrditve | Vgradnja voda z montažnim kotnikom po izbiri: |
| Pnevmatični priključek 1 | 1 NPT |
| Pnevmatični priključek 2 | 1 NPT |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, filter | PE |
| Material, ohišje | činkova tlačna litina |
| Material, lonček | PC |