



# Razdelilni modul FRM-H-1/8-D-MINI-NPT

Številka dela: 173932

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Razdelilnik zraka s štirimi priključki, nosilec za dodatne module  
Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v  
polje za iskanje.

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Razvejni modul
Obratovalni tlak	0,15 ... 16 bar
Normalni imenski pretok v smeri glavnega pretoka 1->2	1.100 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertni plini
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	208 g
Pnevmatični priključek 1	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij