


Nihajna prirobnica SNCB-63

Številka dela: 174393

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	63
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F5
Temperatura okolice	-40 ... 90 °C
Masa izdelka	375 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	Tlačno liti aluminij
Material, zatič	Jeklo, cinkano
Material, ležaj	Umetna masa
Material, podložka	Jeklo, cinkano
Material, vijaki	Jeklo, pocinkano
Material, varovalka	Vzmetno jeklo, cinkano