

# Nihajna prirobnica SNCB-125

Številka dela: 174396

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost                         |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Velikost                             | 125                              |
| Zasnovan na osnovi standarda         | ISO 15552                        |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost                | VDMA24364-B2-L                   |
| RSBP klasifikacija po CD-0033        | F5                               |
| Temperatura okolice                  | -40 ... 90 °C                    |
| Masa izdelka                         | 1.860 g                          |
| Opomba o materialu                   | Ustreza RoHS                     |
| Material, pritrditev                 | Tlačno liti aluminij             |
| Material, zatič                      | Jeklo, cinkano                   |
| Material, ležaj                      | Umetna masa                      |
| Material, podložka                   | Jeklo, cinkano                   |
| Material, vijaki                     | Jeklo, pocinkano                 |
| Material, varovalka                  | Vzmetno jeklo, cinkano           |