


# Nihajna prirobnica SNCS-50

Številka dela: 174399

★ Osnovni program

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 150 °C
Masa izdelka	216 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	Tlačno liti aluminij
Material, ležaj zgloba	Jeklo PTFE
Material, vijaki	Jeklo cinkan