


Nihajna prirobnica SNCS-80

Številka dela: 174401

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---|
| Velikost | 80 |
| Zasnovan na osnovi standarda | ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -40 ... 150 °C |
| Masa izdelka | 557 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, pritrditev | Tlačno liti aluminij |
| Material, ležaj zglobova | Jeklo PTFE |
| Material, vijaki | Jeklo cinkan |