


# Nihajna prirobnica SNCS-100

Številka dela: 174402

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	100
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 150 °C
Masa izdelka	683 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	Aluminijeva litina za kovanje
Material, ležaj zgloba	Jeklo PTFE
Material, vijaki	Jeklo cinkan