


Nihajna prirobnica SNCS-125

Številka dela: 174403

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	125
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 150 °C
Masa izdelka	1.369 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	Aluminijeva litina za kovanje
Material, ležaj zgloba	Jeklo PTFE
Material, vijaki	Jeklo cinkan