


Vtičnica s kablom KMEB-2-230-2,5

Številka dela: 174846

FESTO

predkonfekcionirana, za ventile MEBH, MOEBH in magnete N2.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M2,5
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	200 g
Električni priključek	4-polni Priključnica, kotna Priključna shema, oblika C, po EN 175301-803 po DIN EN 175301-803
Imenska obratovalna napetost AC	230 V
Priključek zaščitnega vodnika	na voljo
Dolžina kabla	2,5 m
Premer kabla	6,2 mm
Struktura kabla	3x0,75
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)
Material, ohišje	PA POM
Material, vtični kontakti	Bron