



Tlačno stikalo

PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Številka dela: 175252

FESTO

Razklene ali sklene električni krogotok, ko se doseže določena vrednost tlaka. Nastavljiva točka preklopa tlaka. Brez vtiča.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Merjena veličina	relativni tlak
Postopek merjenja	Pnevmatično-električni pretvornik tlaka
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura medija	-20 ... 80 °C
Temperatura okolice	-30 ... 100 °C
Stikalni element	izmenjevalnik
Maks. preklopna frekvenca	3 Hz
Maks. AC izhodna napetost vklopa	250 V
Maks. DC izhodna napetost vklopa	250 V
Maks. izhodni tok	4.000 mA
Električni priključek	4-polni Vtič
Način pritrditve	za uvitje
Položaj vgradnje	poljuben
Pnevmatični priključek	G1/4
Masa izdelka	900 g
Material, ohišje	PA66-GF30 Jeklo, cinkano
Material, membrana	NBR
Območje nastavitve vrednosti praga	1 ... 10 bar
Vrsta zaščite	IP65
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L