

# Mejno stikalo SMEO-4U-K5-LED-24



Številka dela: 175401

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

na principu Reed kontakta, s prikazom stanja (LED), dolžina kabla 5 m.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	okrogel
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Princip merjenja	magnetni Reed
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Ponovljivost	0,2 mm
Izhod stikala	z bipolarnim kontaktom
Stikalni element	Vklopni kontakt
Čas vklopa	≤ 0,5 ms
Čas izklopa	0,03 ms
Maks. preklopna frekvenca	800 Hz
Maks. izhodni tok	500 mA
Maks. preklopna moč DC	10 W
Induktivno zaščitno vezje	prilagojen na tuljave MZ, MY, ME
Kratkostična odpornost	ne
Območje obratovalne napetosti DC	12 ... 27 V
Preostala valovitost	10 %
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Električni priključek 1, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 1, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 1, število polov/žic	3
Smer izhoda priključka	vzdolž
Dolžina kabla	5 m
Barva oplaščenja kabla	siva
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)
Način pritrditve	s priborom
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	130 g
Material, ohišje	PET
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP67
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L