

Priključni kabel KM8-M8-GSGD-1

Številka dela: 175489

FESTO

za vhode, dolžina 1 m, z ravnim vtičem in ravno vtičnico



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 60 V
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 75 V
Tokovna obremenitev	4 A
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
Električni priključek	Vtič, raven / vtičnica, ravna M8x1 / M8x1 3-polni / 3-polni
Struktura kabla	3x0,25
Dolžina kabla	1 m
Barva oplaščenja kabla	siva
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PUR