


Priključni kabel KMP1-02-II-8-10

Številka dela: 175657
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za ventilski otok IIMP-02, konfekcioniran za šest do osem ventilskih mest, dolžina 10 m

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|------------------------------|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Območje obratovalne napetosti AC | ≤ 300 V |
| Območje obratovalne napetosti DC | ≤ 250 V |
| Tokovna obremenitev | 4 A |
| Vrsta zaščite | IP65 |
| Temperatura okolice, premični kabli | 5 ... 70 °C |
| Temperatura okolice | -30 ... 70 °C |
| Masa izdelka | 5.672 g |
| Električni priključek | 40-polni Priključnica |
| Struktura kabla | 39 x 0,75 mm ² |
| Premer kabla | 17 mm |
| Dolžina kabla | 10 m |
| Način pritrditve | z vpenjalnim stremenom |
| Informacije o materialu ohišja | Lahka tlačna zlitina |
| Informacije o materialu oplaščenja kabla | PE |
| Informacija o materialu vtičnih kontaktov | Bakrena zlitina posrebren |