


Priklop koračnega motorja SPC200-SMX-1

Številka dela: 175731

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ločljivost	0,01000 - 9999,99999 korakov/mm
Izvedba izhodov, krmiljenje koračnega motorja	Protitakt po RS 485/RS 422 maks. dolžina voda 50 m
Izvedba vhoda READY	Preklopna napetost 24 V se vklopi z relejnim kontaktom
Maks. preklopni tok, vhod krmiljenja koračnega motorja	8 mA
programirana pot potovanja	0 ... 9.999,99 mm
Krmilni signali krmilnika koračnih motorjev	+READY/-READY (vhod) PULSE DIRECTION ENABLE F/H STEP
Število digitalnih vhodov	3
Izvedba vhodov	po IEC 61131-2 pozitivna logika (PNP) brez električne izolacije
Maks. frekvenca	500 kHz/s
Imenska obratovalna napetost, DC vhodi	24 V
Frekvenca korakov	80 ... 40.000 Hz
Poraba toka, vhod	8 mA
Tipična poraba toka, vtični modul	80 mA
Dopustno nihanje napetosti, vhodi	+/- 15%
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Masa izdelka	69 g
Električni priključek, vhodi	Spončna letev 5-polni
Električni priključek, koračni motor	Priključnica SUB-D 15-polni
Vgradni prostor	od 3 navzgor od 4 navzgor z MMI