


Sklopka EAMC-40-66-15-24

Številka dela: 176033

FESTO

Za elektromehanski pogon s servomotorjem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	15 mm
Premer držala 2	24 mm
Velikost	40
Imenska dolžina	66 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	6.500 1/min
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	42,3 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	21 Nm
Masa izdelka	139 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS