


# Sklopka EAMC-40-66-20-24

Številka dela: 176034

FESTO

za DGE.



## Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost               |
|---------------------------|------------------------|
| Premer držala 1           | 20 mm                  |
| Premer držala 2           | 24 mm                  |
| Velikost                  | 40                     |
| Imenska dolžina           | 66 mm                  |
| Položaj vgradnje          | poljuben               |
| Maks. število vrtljajev   | 6.500 1/min            |
| LABS (PWIS) skladnost     | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladiščenja  | -25 ... 60 °C          |
| Relativna vlažnost zraka  | 0 - 95 %               |
| Temperatura okolice       | -25 ... 60 °C          |
| Masni vztrajnostni moment | 42,3 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosni vrtilni moment   | 21 Nm                  |
| Masa izdelka              | 139 g                  |
| Opomba o materialu        | Ustreza RoHS           |