


# Sklopka EAMC-65-90-XX-25

Številka dela: 176038

FESTO

za DGE.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 2	25 mm
Velikost	65
Imenska dolžina	90 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	4.500 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	417 kgmm <sup>2</sup>
Masa izdelka	535 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS