

# Okrogli valj DSAS-16- -PPV-Q

Številka dela: 176267

FESTO

Zapirni pokrov z nihajnim ležajem, s kvadratno batnico.  
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 250 mm
Premer bata	16 mm
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Varovanje pred zasukom/vodilo	Štiri robo vodilo
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Dolžina dušenja	14 mm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	103,7 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	120,6 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	35 g
Dodatek mase na 10 mm giba	4,9 g
Osnovna masa za 0 mm giba	56 g
Dodatek mase na 10 mm giba	2,2 g
Pnevmatični priključek	M12x1
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno