

Okrogli valj DSAG-25- -PPV-A-CT

Številka dela: 176406

FESTO


Zapirni pokrov z navojnim zatičem.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2010.



Primer predstavitve



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Gib | 1 ... 500 mm |
| Premer bata | 25 mm |
| Dušenje | PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih |
| Obratovalni tlak | 1 ... 10 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Dolžina dušenja | 17 mm |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 247,4 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 294,5 N |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba | 141 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 11,1 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 212 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 6,2 g |
| Pnevmatični priključek | M26x1,5 |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacije o materialu tesnil | NBR TPE-U(PU) |
| Informacije o materialu ohišja | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo, nerjavno |