


# Okrogli valj DSAG-63- -PPV-S2-S6

Številka dela: 176612

FESTO

Zapirni pokrov z navojnim zatičem, s skožno batnico in s toplotno obstojnimi tesnili do 120°C.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost   |
|---|--|
| Gib                                       | 1 ... 500 mm   |
| Premer bata                               | 63 mm  |
| Navoj batnice                             | M16x1,5  |
| Dušenje                                   | PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih                |
| Konec batnice                             | Zunanji navoj  |
| Obratovalni tlak                          | 1 ... 10 bar   |
| Način delovanja                           | dvosmerni  |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2  |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 120 °C   |
| Dolžina dušenja                           | 27 mm  |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib   | 1.682 N  |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib    | 1.870 N  |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba         | 1.137 g  |
| Dodatek mase na 10 mm giba                | 43,9 g   |
| Osnovna masa za 0 mm giba                 | 1.397 g  |
| Dodatek mase na 10 mm giba                | 24,8 g   |
| Pnevmatični priključek                    | M45x1,5  |
| Informacije o materialu pokrova           | Aluminijeva litina za kovanje                                      |
| Informacije o materialu tesnil            | FPM  |
| Informacije o materialu ohišja            | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |
| Informacije o materialu batnice           | visokolegirano jeklo   |