

# Nihajna prirobnica SUA-80-R3

Številka dela: 176890

FESTO

za valje ADVU, AEVU, z ustreznim ležajnim okrovom LBN ali LN, LSN.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	80
Položaj vgradnje	poljuben
Variante	Visoka protikorozijska zaščita
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	772 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	Aluminijeva litina za kovanje z zaščitno prevleko
Material, zatič	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, tulka	Vzmetno jeklo
Material, ležaj	Umetna masa
Material, vijaki	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, varovalka	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, gred	visokolegirano jeklo, nerjavno