

Priključni kabel KEA-1-25P-X

Številka dela: 177415

FESTO

Kabel je na voljo v dolžinah od 1 - 99 m.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Električni priključek	Priključnica Sub-D 25-polni
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 250 V
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 250 V
Tokovna obremenitev	4 A
Premer kabla	12 mm
Struktura kabla	25x0,34
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PVC
Informacije o materialu ohišja	PA
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bakrena zlitina pozlačen
Položaj vgradnje	poljuben