


# Multipol-razdelilnik MPV-E/A12-M8

Številka dela: 177670

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	s skožno izvrtino s H letvijo po izbiri:
Masa izdelka	120 g
Električna priključna tehnika, V/I	M8 3-polni
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Tokovna obremenitev na vtično mesto	1 A
Tokovna obremenitev	4 A
Vrsta zaščite	IP65 v montiranem stanju po IEC 60529
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, ohišje	PA6 ojačan
Material, vtičnica	Med (medenina)