

T-vtična vez CQT-12

Številka dela: 177687

FESTO

z velikim tokom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	8,65 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 7 bar
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 15 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerne korozijske obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Masa izdelka	26 g
Število izhodov	2
Število napajalnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	za cevi z zunanjim premerom 12 mm
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 12 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	POM
Material, sprostitveni obroč	POM
Material, segment cevne spojke	visokolegirano jeklo, nerjavno