

T-vtična vez

CQT-18-15

Številka dela: 177699

FESTO

z velikim tokom.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Imenska velikost | 12 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Enota pakiranja | 1 |
| Konstruktivna zgradba | Princip potisni/povleci |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 7 bar |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 15 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerne korozivna obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura okolice | -25 ... 70 °C |
| Masa izdelka | 42 g |
| Število izhodov | 2 |
| Število napajalnih vodov | 1 |
| Pnevmatični priključek 1 | za cevi z zunanjim premerom 18 mm |
| Pnevmatični priključek 2 | za cev z zunanjim premerom 15 mm |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | POM |
| Material, sprostitveni obroč | POM |
| Material, segment cevne spojke | visokolegirano jeklo, nerjavno |