


Cev iz umetne mase PQ-PA-12X1,5X3000

Številka dela: 177728

FESTO

za stisnjen zrak, vakuum in tekočine. Dobavljena dolžina 3 m.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	12 mm
Notranji premer	9 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 15 bar
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-25 ... 75 °C
Temperatura okolice	-25 ... 75 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,051 kg/m
Barva	črna
Material, cev	PA