

Cev
PQ-AL-15X1X3000
Številka dela: 177733

FESTO

za stisnjen zrak, vakuum in tekočine. Dobavljena dolžina 3 m.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	15 mm
Notranji premer	13 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 15 bar
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-25 ... 75 °C
Temperatura okolice	-30 ... 75 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,119 kg/m
Barva	srebrna
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	Aluminijeva litina za kovanje