


**Cev**  
**PQ-AL-22X1X3000**  
Številka dela: 177735

**FESTO**

za stisnjen zrak, vakuum in tekočine. Dobavljena dolžina 3 m.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	22 mm
Notranji premer	20 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 15 bar
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-25 ... 75 °C
Temperatura okolice	-30 ... 75 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,178 kg/m
Barva	srebrna
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	Aluminijeva litina za kovanje