


# Sklopka EAMD-56-46-25-23X27-U

Številka dela: 1781045

FESTO

je pogonski element, ki prenaša krožno gibanje koračnega ali servo motorja.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	25 mm
Premer držala 2	23 mm
Velikost	56
Imenska dolžina	46,5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	5.500 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	151 kgmm <sup>2</sup>
Prenosni vrtilni moment	75 Nm
Masa izdelka	407 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS