

# Fiksirni vložek KP-6-180

Številka dela: 178453

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Način držanja s smerjo delovanja	obojestranski Vpenjanje z vzmetjo, sproščanje s stisnjenim zrakom
Konstruktivna zgradba	Sklopne plošče
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak (MPa)	$\leq 1$ MPa
Obratovalni tlak	$\leq 10$ bar
Tlak za sprostitvev (MPa)	$\geq 0,3$ MPa
Tlak za sprostitvev (bar)	$\geq 3$ bar
vpenjan okrogel material	6 mm
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Statična držalna sila	180 N
Masa izdelka	15 g
Material, tesnilo	NBR TPE-U(PU)
Material, vzmet	Vzmetno jeklo
Material, ohišje	Aluminij eloksiran
Material, vpenjalne čeljusti	Med (medenina)
Material, bat	POM