

Adsorpcijski sušilnik LDF-H1-G1/4-230

Številka dela: 178518

FESTO

za suh in čist stisnjen zrak.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Konstruktivna zgradba	Hladno-regeneracijski adsorpcijski sušilnik
Vstopni tlak 1	4 ... 10,5 bar
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
Rosišče	-40 °C
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	2.2.1 po DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	2 ... 50 °C
Temperatura okolice	2 ... 50 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Masa izdelka	5.400 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu ohišja	cinkova tlačna litina