



Mejno stikalo SMPO-8E

Številka dela: 178563

FESTO

pnevmatičen, za pogone s T-utorom, brez pritrdilnega sklopa.
Potreben ločen pritrdilni element SMB-8E (štev. dela 178230).



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	za T-utor
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Princip merjenja	magnetni
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Temperatura okolice	-15 ... 60 °C
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,2 mm
Čas vklopa	22 ms
Čas izklopa	52 ms
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino s priborom vstavljen od zgoraj v utor
Ventil	3/2
Pnevmatični priključek	M5
Masa izdelka	11 g
Material, ohišje	Aluminij PA eloksiran visokolegirano jeklo, nerjavno
Prikaz stanja preklopa	optičen
Vrsta zaščite	IP65
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L