


Okrogli valj ESAZB-6- -P-A

Številka dela: 183137

FESTO

z ležajnim pokrovom za neposredno montažo, zapirni pokrov s priključkom za zrak aksialno na os valja.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Gib | 1 ... 60 mm |
| Premer bata | 6 mm |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Obratovalni tlak | 3 ... 10 bar |
| Način delovanja | enosmerni vlečni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 8,99 N |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba | 4 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 1,4 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 15 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 0,5 g |
| Pnevmatični priključek | M5 |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacije o materialu tesnil | NBR TPE-U(PU) |
| Informacije o materialu ohišja | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo, nerjavno |