


Okrogli valj ESAZG-25- -P

Številka dela: 183210

FESTO

Zapirni pokrov z navojnim zatičem.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Primer predstavitve

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Gib | 1 ... 150 mm |
| Premer bata | 25 mm |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Obratovalni tlak | 2 ... 10 bar |
| Način delovanja | enosmerni vlečni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 222,9 N |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba | 123 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 11,1 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 229 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 6,2 g |
| Pnevmatični priključek | G1/8 |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacije o materialu tesnil | NBR TPE-U(PU) |
| Informacije o materialu ohišja | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo, nerjavno |