


Multipol-vtičnica IMP1-SD-72-0,75

Številka dela: 18323

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljen premer kabla	18 ... 27 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 300 V
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 250 V
Tokovna obremenitev	10 A
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-40 ... 125 °C
Masa izdelka	417 g
Presek priključka	0,75 mm ²
Električni priključek	72-polni Priključnica
Vijačni priključek kabla	Pg29
Način pritrditve	z vpenjalnim stremenom
Informacije o materialu ohišja	Umetna masa Lahka tlačna zlitina
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bakrena zlitina posrebren