



Kompaktni valj

ADVU-20-20-P-A-CT

Številka dela: 183366

FESTO

za brezdotično zaznavanje.
Batnica z notranjim navojem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	20 mm
Premer bata	20 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Konec batnice	Notranji navoj
Konstruktivska zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Udarna energija v končnih legah	0,14 J
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	141 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	188 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	20 g
Dodatek mase na 10 mm giba	23 g
Osnovna masa za 0 mm giba	149 g
Dodatek mase na 10 mm giba	6 g
Način pritrditve	s priborom po izbiri: s skožno izvrtino
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu veznega vijaka	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu dinamičnih tesnil	TPE-U(PU) NBR
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje