

Kompaktni valj ADVUL-12-5-P-A-CT

Številka dela: 183383

FESTO

za brezdotično zaznavanje. Batnica je zavarovana pred zasukom z vodilom in jarmom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	5 mm
Premer bata	12 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Konec batnice	Notranji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	batnica na eni strani
Varovanje pred zasukom/vodilo	Vodilni drog z jarmom
Obratovalni tlak	1,5 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Udarna energija v končnih legah	0,07 J
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	51 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	68 N
Način pritrditve	s priborom po izbiri: s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu veznega vijaka	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu dinamičnih tesnil	TPE-U(PU) NBR
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje